

Ротационен дистрибутор GF-1/2-2

Номер на част: 539289

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	15 mm
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Стандартен номинален дебит 1.1-2.1	4440 l/min
Стандартен номинален дебит 1.2-2.2	7380 l/min
Макс. обороти	300 1/мин
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Указание за работен/управляващ флуид	При работа с вода използвайте 5 µm филтър Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Макс. аксиална сила	100 Б
Макс. радиална сила	400 Б
Тегло на продукта	7380 g
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Месинг, никелиран
Материал на вала	високолегирана стомана