

Ротационен дистрибутор

GF-1/2-1/4

Номер на част: 539292

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	15 mm
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Нормален дебит 1-2,1 (6->0)	4050 l/min
Нормален дебит 1-2.X отворен (6->0)	14130 l/min
Макс. обороти	2500 1/мин
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Указание за работен/управляващ флуид	При работа с вода използвайте 5 µm филтър Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Макс. въртящ момент на затягане	8 Nm
Макс. аксиална сила	50 Б
Макс. радиална сила	250 Б
Номинален въртящ момент на затягане	4.25 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	1190 g
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Месинг, никелиран
Материал на вала	високолегирана стомана