


Филтър-регулатор LFR-1/4-DB-7-5M-MINI

Номер на част: 539689

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Mini
Ширина	44 mm
Серия	DB
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	5 µm
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Филтър-регулатор с манометър
Функция на регулатор	с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	0.15 MPa...1 MPa 1.5 бар...10 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...7 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.5 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1000 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Инертни газове
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	200 g
Начин на закрепване	по избор: Вграждане проводник с отвор със скрепителен ъгъл
Присъединяване на манометър	G1/8
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Материал на уплътненията	NBR
Материал на въртящия бутон	POM
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал чаша	PC