

**Куплунг
MSSD-C-M16**
Номер на част: 539709

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Честота на свързване	50
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт М3
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	38 g
Електрическо присъединяване	3-полюсна Куплунг ъглов Форма А съгласно DIN EN 175301-803 четириъгълна форма
Кабелна връзка	M16
Допустим диаметър на кабела	6 mm...8 mm
Сечение на връзката	1.5 mm ²
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-20 °C...115 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал на уплътненията	HNBR