

Куплунг MSSD-E-M12

Номер на част: 539711

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Честота на свързване	50
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт М3
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	11 g
Електрическо присъединяване 1	Куплунг ъглов, четириъгълна форма, 3-полюсен, форма С
Електрическо присъединяване 2	Клема с винт
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...300 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...250 V
Допустим ток при 40°C	6 A
Кабелна връзка	M12
Допустим диаметър на кабела	4 mm...6 mm
Сечение на връзката	0.75 mm ²
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-20 °C...115 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал на уплътненията	HNBR