

Куплунг
MSSD-EB-M12
Номер на част: 539712

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Честота на свързване	50
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	11 g
Електрическо присъединяване	3-полюсна Куплунг ъглов Форма C съгласно DIN EN 175301-803 четириъгълна форма
Кабелна връзка	M12
Допустим диаметър на кабела	4 mm...6 mm
Сечение на връзката	1.5 mm ²
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-40 °C...125 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал на уплътненията	HNBR