


Колектор LRB-1/4-DB-7-O-K2-MINI

Номер на част: 540040

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Mini
Серия	DB
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	върху P-лайстна директно управляем бутален регулиращ вентил
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Работно налягане	0.15 MPa...1 MPa 1.5 бар...10 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.05 MPa...0.7 MPa 0.4 бар...40 бар 7.25 psi...101.5 psi
Макс. хистерезис на налягането	0.5 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1000 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:--]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	500 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок с принадлежности
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	G1/4
Материал на резбовата тапа	Стомана поцинкован
Материал на дистанционния болт	Алуминиева ковка сплав
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав
Материал уплътнителен пръстен	PVC
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID