

Модул манометри DPA-40-10-MA-SET

Номер на част: 540781

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	EN 837-1
Номинален размер на манометъра	27
Конструктивна структура	Манометър с Бурдонова тръба
Начин на закрепване	с външна резба
Работно налягане	10 бар
Точност на измерване клас	4
Клас защита	IP43
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Монтажно положение	произволно
Пневматична връзка	R1/8
Тегло на продукта	16 g