

Упор KYC-32

Номер на част: 541693

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	32
Фино регулиране	10 mm
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Тегло на продукта	790 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал упорен винт	Стомана поцинкован
Материал упорен ъгъл	Лята неръждаема стомана
Материал на тялото	Алуминий анодиран
Материал на капачката	ПОМ
Материал на скобата	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на гайките	Стомана поцинкован