


Междинен поз. модул DADM-DGC-25-A

Номер на част: 541700

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 бар...8 бар 36.25 psi...116 psi
Макс. скорост в момента на удара	3 m/s
Макс. време за завъртане	100 мсек
Точност при повторение	0.02 mm
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	430 g
Начин на закрепване	захващане към цилиндъра DGC
Пневматична връзка	QS-4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал упорен винт	Стомана поцинкован
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал на лоста	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на скобата	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на гайките	Стомана поцинкован
Фино регулиране	2 mm
Начин на функциониране	двойнодействащ