


# Разпределител за плавно покачване на налягането MS6N-DE-3/8-10V24

Номер на част: 542574

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Начин на задействане                                        | електрическо                                                             |
| Монтажно положение                                          | произволно                                                               |
| Ръчно задействане                                           | с фиксация<br>с бутон                                                    |
| Конструктивна структура                                     | Седло бутало                                                             |
| Начин на връщане в изходно състояние                        | механична пружина                                                        |
| Вид управление                                              | предуправляем                                                            |
| Захранване с управляващ въздух                              | вътрешно                                                                 |
| Посока на потока                                            | не е реверсивна                                                          |
| Функция на разпределител                                    | 2/2                                                                      |
| Индикация за положение на превключване                      | с принадлежности                                                         |
| Работно налягане                                            | 4 бар...10 бар                                                           |
| b-стойност                                                  | 0.48                                                                     |
| C-стойност                                                  | 21.05 l/sbar                                                             |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 5050 l/min                                                               |
| Продължителност на включване                                | 100%                                                                     |
| Характеристики на бобината                                  | 24 V DC: 1,8 W                                                           |
| Одобрение                                                   | с UL - Recognized (OL)                                                   |
| Работен флуид                                               | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертни газове       |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Годност за хранителни продукти                              | вж. Разширена информация за материала                                    |
| Температура на флуида                                       | -10 °C...50 °C                                                           |
| Клас защита                                                 | IP65                                                                     |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...50 °C                                                           |
| Тегло на продукта                                           | 680 g                                                                    |
| Електрическо присъединяване                                 | Форма C<br>Щекер<br>съгласно DIN EN 175301-803<br>четириъгълна форма     |

| Характеристика                    | Стойност                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Индикатор за състояние на сигнала | с принадлежности                                     |
| Начин на закрепване               | Вграждане проводник<br>с принадлежности<br>по избор: |
| Пневматична връзка 1              | 3/8 NPT                                              |
| Пневматична връзка 2              | 3/8 NPT                                              |
| Указание за материала             | Съответствие с RoHS                                  |
| Материал на уплътненията          | NBR                                                  |
| Материал на тялото                | Алуминиева отливка под налягане                      |