


Разпределител за плавно покачване на налягането MS6N-DE-1/4-10V24-Z

Номер на част: 542575

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на задействане	електрическо
Монтажно положение	произволно
Ръчно задействане	с фиксация с бутон
Конструктивна структура	Седло бутало
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Вид управление	предуправляем
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Посока на потока	не е реверсивна
Функция на разпределител	2/2
Индикация за положение на превключване	с принадлежности
Работно налягане	4 бар...10 бар
b-стойност	0.54
C-стойност	11.22 l/sbar
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	2700 l/min
Продължителност на включване	100%
Характеристики на бобината	24 V DC: 1,8 W
Одобрение	с UL - Recognized (OL)
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	-10 °C...50 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Тегло на продукта	680 g
Електрическо присъединяване	Форма C Щекер съгласно DIN EN 175301-803 четириъгълна форма

Характеристика	Стойност
Индикатор за състояние на сигнала	с принадлежности
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	1/4 NPT
Пневматична връзка 2	1/4 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане