

## Свързващ елемент KVI-CP-3-SSD

Номер на част: 543252

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                      | Стойност                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Начин на закрепване                 | с външна резба                                                 |
| Тегло на продукта                   | 48 g                                                           |
| Електрическо присъединяване         | 5-полюсно<br>Куплунг<br>Куплунг прав/щекер прав<br>M9<br>Щекер |
| Диапазон на работното напрежение DC | 60 V                                                           |
| Клас защита                         | IP65<br>IP67                                                   |
| Температура на околната среда       | -20 °C...80 °C                                                 |
| Сертификат за LABS                  | VDMA24364-B2-L                                                 |
| Клас на устойчивост на корозия KBK  | 2 - умерена опасност от корозия                                |
| Материал на тялото                  | Месинг<br>никелово покритие                                    |
| Материал на уплътненията            | NBR                                                            |
| Монтажно положение                  | произволно                                                     |