

Разклонителен модул MS4-A-RMV-IPM-80

Номер на част: 543500

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	150 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане
Материал на уплътненията	NBR
Материал на кутия болт	Алуминиева отливка под налягане
Материал на връзката за модули	Алуминиева отливка под налягане
Материал на винтовете	Стомана