

Мембранен изсушител MS4-LDM1-1/4-P10-Z

Номер на част: 543633

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Конструктивна структура	Мембранен изсушител
Работно налягане	3 бар...12.5 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	100 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Намаляване на точката на оросяване под налягане	20 K
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Температура на флуида	2 °C...50 °C
Температура на околната среда	2 °C...50 °C
Тегло на продукта	0.53 kg
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	Алуминиева ковка сплав