

# Мембранен изсушител MS6N-LDM1-1/4-P40

Номер на част: 543658

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Размер                                                      | 6                                                |
| Серия                                                       | MS                                               |
| Монтажно положение                                          | вертикално +/- 5°                                |
| Конструктивна структура                                     | Мембранен изсушител                              |
| Работно налягане                                            | 3 бар...12.5 бар                                 |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 400 l/min                                        |
| Работен флуид                                               | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [1:4:2] |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Не е възможна работа в омаслено състояние        |
| Намаляване на точката на оросяване под налягане             | 20 K                                             |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 2 - умерена опасност от корозия                  |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B2-L                                   |
| Температура на лагера                                       | -20 °C...60 °C                                   |
| Годност за хранителни продукти                              | вж. Разширена информация за материала            |
| Клас за чистота на въздуха на изхода                        | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [1:3:2] |
| Температура на флуида                                       | 2 °C...50 °C                                     |
| Температура на околната среда                               | 2 °C...50 °C                                     |
| Тегло на продукта                                           | 1.3 kg                                           |
| Начин на закрепване                                         | Вграждане проводник с принадлежности по избор:   |
| Пневматична връзка 1                                        | 1/4 NPT                                          |
| Пневматична връзка 2                                        | 1/4 NPT                                          |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                              |
| Материал на тялото                                          | Алуминиева отливка под налягане                  |
| Материал чаша                                               | Алуминиева ковка сплав                           |