

Вертикална захранваща плоча VABF-S3-1-P1A3-G14

Номер на част: 544434

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	26 mm
Въз основа на стандарт	ISO 15407-1
Монтажно положение	произволно
Пневматична вертикална линия	Алтернативно захранване с налягане за 1
Работно налягане	-0.9 бар...10 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1000 l/min
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	201 g
Вид закрепване вертикална линия	върху основа върху основа
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане