


Разпределител за работа с вакуум ISV-M10

Номер на част: 545998

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M10
Годност за импулс за изхвърляне	0.8 MPa 8 бар
Монтажно положение	произволно
Работно налягане	-95 kPa...0 kPa -0.95 бар...0 бар
Необходим обем на засмуквания поток при -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	2 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	18 g
Начин на закрепване	завинтване
Пневматична връзка 1	M10
Пневматична връзка 2	M10
Материал на пружината	високолегирана стомана
Материал на филтъра	Синтерован бронз
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Материал поплавък	POM