


Електромагнитен разпределител MFHB-2-1/4-B

Номер на част: 546064

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	2/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	600 l/min
Пневматична работна връзка	G1/4
Работно налягане	чрез бобина, поръчва се отделно
Работно налягане	2 бар...8 бар
Конструктивна структура	Седло тарелка
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Клас защита	IP65
Номинален диаметър	7 mm
Монтажно положение	произволно
Ръчно задействане	с фиксация
Време за превключване изкл.	23 msec
Време за превключване вкл.	12 msec
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-5 °C...40 °C
Тегло на продукта	575 g
Връзка за управляващ изходящ въздух 84	M5
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминий анодиран