


# Вертикална захранваща плоча VABF-S2-1-P1A3-N38

Номер на част: 546094

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Монтажна ширина                                                | 43 mm                                                                           |
| Въз основа на стандарт                                         | ISO 5599-2                                                                      |
| Монтажно положение                                             | произволно                                                                      |
| Пневматична вертикална линия                                   | Алтернативно захранване с налягане за 1                                         |
| Работно налягане                                               | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 бар...10 бар                                          |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)    | 1300 l/min                                                                      |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата на ЕС за съоръженията под налягане                         |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)               | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване |
| Работен флуид                                                  | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                  |
| Указание за работен/управляващ флуид                           | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)        |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 0 - няма опасност от корозия                                                    |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                               |
| Клас защита                                                    | IP65<br>NEMA 4                                                                  |
| Температура на околната среда                                  | -5 °C...50 °C                                                                   |
| Тегло на продукта                                              | 340 g                                                                           |
| Вид закрепване вертикална линия                                | върху основа<br>върху основа                                                    |
| Указание за материала                                          | Съответствие с RoHS                                                             |
| Материал на тялото                                             | Алуминиева отливка под налягане                                                 |