

Задаващ модул MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Номер на част: 546224

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Индикатор за активна зададена стойност	Светодиод жълт
Индикатор за работна готовност	Светодиод зелен
Диапазон на работното напрежение DC	20 V...30 V
Входно съпротивление външен задаващ вход	обикн. 100 kOhm
Входно съпротивление задаващ вход	3 kOhm
регулируемо изходно напрежение	0 V...10 V
Консумирана мощност при 24 VDC	1.5 C
Макс. изходен ток	27 mA
Остатъчни пулсации	10 %
Напрежение външен задаващ вход	0 V...10 V
Захранване настройка на зададена стойност	10 V...10.6 V
Настройка на зададената стойност на захранващия ток	6 mA...6.36 mA
Потенциометър външен задаващ вход	2.5 kOhm...10 kOhm
Одобрение	C-Tick
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP20
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	80 g
Сечение на връзката	2.5 mm ²
Електрическо присъединяване	Клема с винт
Начин на закрепване	с монтажна шина