

Шлаух PAN-10X1,5-NT

Номер на част: 546287

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	10 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	58 mm
Вътрешен Ø	7 mm
Мин. радиус на огъване	27 mm
Характеристики на шланга	подходяща верига кабеловодеща
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 бар...17 бар -13.775 psi...246.5 psi
Одобрение	TÜV
Морска класификация	вж. сертификата
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 °C...80 °C
Тегло на продукта по дължина	0.042 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 10 mm
Цвят	естествен
Твърдост по Шор	D 55 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шланга	TPE-A