

Основен разпределител LF-D-MIDI-U

Номер на част: 546422

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Midi
Серия	D
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	40 Em
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Синтерован филтър с центробежен сепаратор
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Степен на отделяне на конденз	75 %
Работно налягане	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар 0 psi...232 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	424 cfm
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	14 AF...140 AF
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Инертни газове
Температура на флуида	14 AF...140 AF
Температура на околната среда	14 AF...140 AF
Размер на порите	40 Em
Тегло на продукта	24.5 oz
Начин на закрепване	Вграждане проводник със скрепителен ъгъл по избор:
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	PC