

Основен разпределител LOE-D-MINI-U

Номер на част: 546431

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Mini
Серия	D
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Конструктивна структура	Пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество за пълнене с масло	1.52 fl oz (US)
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Работно налягане	0 MPa...1.6 MPa 0 бар...16 бар 0 psi...232 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	204 cfm
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	14 AF...140 AF
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Инертни газове
Температура на флуида	14 AF...140 AF
Температура на околната среда	14 AF...140 AF
Тегло на продукта	9.45 oz
Начин на закрепване	с принадлежности
Указание за материала	Съответствие с RoHS