


**Вилка**  
**SG-UNF1/2"-20-B**  
Номер на част: 546545

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                      |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Размер                             | UNF1/2-20                     |
| Въз основа на стандарт             | DIN 71752<br>ISO 8140         |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 1 - ниска опасност от корозия |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B2-L                |
| Температура на околната среда      | -40 °C...150 °C               |
| Тегло на продукта                  | 165 g                         |
|                                    | 5.81 oz                       |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS           |
| Материал болт                      | Стомана<br>поцинковани        |
| Материал на вилката                | Стомана<br>поцинкован         |
| Материал на гайките                | Стомана<br>поцинкован         |