

Адаптор AD-G1-1NPT-I

Номер на част: 546546

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	21.4 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 бар...10 бар
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 1	90 Nm
Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 2	35 Nm
Тегло на продукта	212.68 g
Пневматична връзка 1	Външна резба G1
Пневматична връзка 2	Вътрешна резба 1 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	PVC
Материал на тялото	Стомана, поцинкована