

**Адаптор**  
**AD-1NPT-G1-I**  
Номер на част: 546547

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                       | Стойност                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Номинален диаметър                                   | 24.2 mm                       |
| Работно налягане пълен температурен диапазон         | -0.95 бар...10 бар            |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                   | 1 - ниска опасност от корозия |
| Сертификат за LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L             |
| Температура на околната среда                        | -10 °C...60 °C                |
| Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 1 | 35 Nm                         |
| Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 2 | 90 Nm                         |
| Тегло на продукта                                    | 218.86 g                      |
| Пневматична връзка 1                                 | Външна резба 1 NPT            |
| Пневматична връзка 2                                 | Вътрешна резба G1             |
| Указание за материала                                | Съответствие с RoHS           |
| Материал на уплътненията                             | PVC                           |
| Материал на тялото                                   | Стомана, поцинкована          |