



Пневматичен разпределител VSPA-B-D52-A1

Номер на част: 546715

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	5/2 доминираща бистабилност
Начин на задействане	пневматично
Монтажна ширина	26 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1100 l/min
Пневматична работна връзка	Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-1 Присъединителна плоча размер 01 съгласно VDMA 24563 G1/4
Работно налягане	-0.9 бар...16 бар
Конструктивна структура	Бутален шибър
Номинален диаметър	9 mm
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Съответства на стандарта	ISO 15407-1 VDMA 24563
Вид управление	директно
Посока на потока	реверсивна
Припокриване	положително припокриване
Управляващо налягане	2 бар...10 бар
Дебит разпределител	1400 l/min
Дебит разпределител върху основа	1100 l/min
Дебит разпределител пневматично свързан	1100 l/min
Време за превключване на	10 msec
Взривозащита	Зона 2 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Управляващ флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Характеристика	Стойност
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител	1.8 Nm...2.2 Nm
Тегло на продукта	180 g
Връзка за управляващ въздух 12	Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-1
Връзка за управляващ въздух 14	Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-1
Пневматична връзка 1	Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-1
Пневматична връзка 2	Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-1
Пневматична връзка 3	Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-1
Пневматична връзка 4	Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-1
Пневматична връзка 5	Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-1
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал на винтовете	Стомана поцинковани