


Щекер с кабел КМЕВ-3-24-5-LED

Номер на част: 547269

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод жълт
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	230 g
Електрическо присъединяване 1	Куплунг, съгласно EN 175301-803, форма C
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	Ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	Ъглов
Електрическо присъединяване 1, указание за кабелния извод	90°
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	2
Номинално работно напрежение DC	24 V
Защита от неправилна полярност	за всички електрически връзки
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Дължина на кабела	5 m
Характеристики на проводника	Стандартно
Диаметър на кабела	5.2 mm
Структура на кабела	2 x 0,75 mm ²
Краища на жила	Кабелен накрайник
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	PVC
Материал на тялото	PC
Материал на уплътненията	NBR

Характеристика	Стойност
Материал щекерни контакти	Медна сплав със сребърно покритие