

Адаптор
NEFC-M12G5-0.3-U1G5
Номер на част: 547432

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	завинтване
Електрическо присъединяване	5-полюсно M12x1 Щекер
Дължина на кабела	0.3 m
Структура на кабела	4 x 0,34 mm ²
Клас защита	IP20
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	PUR
Материал на тялото	ABS
Материал щекерни контакти	Месинг, позлатено покритие