


Демпфер
DYSC-7-5-Y1F
Номер на част: 548012

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	7
Ход	5 mm
Демпфериране	саморегулиращо се
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	3 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.2 s
Време за нулиране при мин. температура на околната среда	1 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Дължина на демпфиране	5 mm
Макс. упорна сила	300 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	2 J
Макс. консумация на енергия на час	12000 J
Макс. остатъчна енергия	0.01 J
Възвратна сила	1.2 Б
Мин. сила на вмъкване	10 Б
Тегло на продукта	17 g
Диапазон на масата	5 kg
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	високолегирана стомана
Материал на буталния прът	високолегирана стомана