

Демпфер DYSW-4-6-Y1F

Номер на част: 548070

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	4
Ход	6 mm
Демпфериране	саморегулиращо се променлива характеристична крива
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	2 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.2 s
Време за нулиране при мин. температура на околната среда	1 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия KVK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Дължина на демпфиране	6 mm
Макс. упорна сила	100 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	0.8 J
Макс. консумация на енергия на час	7000 J
Макс. остатъчна енергия	0.006 J
Възвратна сила	0.7 Б
Мин. сила на вмъкване	6.5 Б
Тегло на продукта	6 g
Диапазон на масата	1.2 kg
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	високолегирана стомана
Материал на буталния прът	високолегирана стомана