

Куплунг за Multi-pin кабел NECA-S1G9-P9-MP1

Номер на част: 548719

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	с отвор
Тегло на продукта	60 g
Електрическо присъединяване 1	Куплунг, Sub-D, 9-полюсен
Електрическо присъединяване 2	Клема с винт, 9-полюсна
Диапазон на работното напрежение DC	21.6 V...26.4 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустим ток при 40°C	1 A
Допустим диаметър на кабела	5 mm...10 mm
Сечение на връзката	0.34 mm ² ...1 mm ²
Указание за напречно присъединително сечение	0,34-0,5 mm ² при използване на кабелни накрайници
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	95 % без кондензация
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал на холендровата гайка	Месинг
Материал на винтовете	Стомана
Материал на уплътненията	NBR