


Покриваща капачка CPX-M-AK-C

Номер на част: 548753

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	30 mm
Височина	58 mm
Дължина	22 mm
Одобрение	UL94 V0
Тегло на продукта	54 g
Клас защита	IP65 IP67 в монтирано състояние съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-40 °C...70 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане никелово покритие
Материал на уплътненията	NBR
Относителна влажност на въздуха	5 - 90 % без кондензация