


Покритие
CPX-M-AK-M
Номер на част: 548754

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	11,5 mm
Височина	13 mm
Дължина	49 mm
Тегло на продукта	15 g
Клас защита	IP65 IP67 в монтирано състояние съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Материал на винтовете	Стомана поцинковани
Материал на уплътненията	NBR
Материал на капака	Алуминиева отливка под налягане
Относителна влажност на въздуха	5 - 90 % без кондензация