

Контролер за плавно спиране CPX-CMPX-C-1-H1

Номер на част: 548931

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	50 mm x 107 mm x 55 mm
Диагностика	Диагностика, насочена към модулите чрез локален 7-сегментен дисплей
Макс. брой модули	10
Дисплей	Седемсегментен дисплей
Контролни елементи	3 бутона
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Диапазон на напрежението на товара DC	20 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Номинално напрежение на товара DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	80 mA
Допустим работен ток	2.5 A
Устойчивост на непрекъснати удари съгласно DIN/IEC 68, част 2-29	тествана съгласно ниво на тежест 2
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Относителна влажност на въздуха	5 - 95 % без кондензация
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Устойчивост на вибрации съгласно DIN/IEC 68, част 2-6	тествана съгласно ниво на тежест 2
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	140 g
Оси на един щранг	1
Брой на осовите щрангове	1
Електрическо присъединяване управляващ интерфейс	Куплунг M9 5-полюсен
Дължина на кабела	30 m
Управляващ интерфейс	цифров CAN шина с протокол Festo Вградено терминиращо съпротивление
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID