

Мултипол възел VABE-S6-LT-C-S10-R5

Номер на част: 549047

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Макс. брой места за разпределители	10 при бистабилни разпределители 20 при моностабилни разпределители
Макс. сумарен ток	10 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	790 g
Брой електрически присъединявания	10
Електрическо задействане	Мултипол
Електрическо присъединяване	5-полюсно M12 Щекер
Материал на капака	POLYAMID
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане