



Усилвател на налягане DPA-63-D

Номер на част: 549397

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ø на буталото	63 mm
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Редуктор с две бутала
Индикатор за налягане	G1/8 подготвен
Изходно налягане 2	0.4 MPa...1.6 MPa 4 бар...16 бар 58 psi...232 psi
Работно налягане	0.2 MPa...0.8 MPa 2 бар...8 бар 29 psi...116 psi
Диапазон на регулиране на налягането	0.4 MPa...1.6 MPa 4 бар...16 бар 58 psi...232 psi
Входно налягане 1	2 бар...8 бар 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KVK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагер	5 °C...60 °C
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Тегло на продукта	6000 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Пневматична връзка 1	G3/8
Пневматична връзка 2	G3/8
Пневматична връзка 3	G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS