


Сумиращ брояч CCES-P-C8-E

Номер на част: 549403

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	Електрически сумиращ брояч с батерия
Начин на връщане в изходно състояние	Ръчен бутон или електрически сигнал
Дисплей	8-позиционна
Макс. честота на броене	7.5 kHz
Макс. честота на броене демпфирана	30 Hz
Минимална продължителност на импулса задвижване	15 мсек
Минимална продължителност на импулса връщане в изходно положение	15 мсек
горна прагова стойност DC	5 V...30 V
Захранване	Литиева батерия
долна прагова стойност DC	0.7 V
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Тегло на продукта	30 g
Настройка на броячен вход	отрицателен фронт 30 Hz
Броячен вход (input)	възможност за програмиране
Начин на закрепване	Вграждане преден блок
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PC