


**Шина**  
**VABM-C7-12M-G18-9**  
Номер на част: 549646

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                        |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Макс. брой места за разпределители | 9                               |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B2-L                  |
| Тегло на продукта                  | 222 g                           |
| Пневматична връзка 1               | G1/8                            |
| Пневматична връзка 2               | M7                              |
| Пневматична връзка 3               | G1/8                            |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS             |
| Материал на шината                 | Алуминиева ковка сплав          |