

Бобина
MD-2-24VDC-PA
Номер на част: 549903

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Продължителност на включване	100%
Характеристики на бобината	24 V DC: 6,8 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-20 °C...50 °C
Макс. въртящ момент на затягане, съединение	0.5 Nm
Тегло на продукта	110 g
Електрическо присъединяване	съгласно DIN EN 175301-803
Начин на закрепване	с гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал бобина	Термореактивна пластмаса Мед Стомана
Материал намотка	Мед