


Куплунг MSSD-N

Номер на част: 550067

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 175301-803
Кабелен извод	Ъглов
Тегло на продукта	30 g
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	Ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване форма А съгласно EN 175301-803
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт М3
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Клема с винт
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...24 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...250 V
Допустим ток при 40°C	16 A
Кабелна връзка	M20x1,5
Диаметър на кабела	8 mm...10 mm
Номинално сечение на проводника	1.5 mm ²
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 °C...80 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал на винтовете	Стомана
Материал на уплътненията	VMQ