

Колекторна плоча CPE10-3/2-PRS-1/4-9

Номер на част: 550557

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	16 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. брой места за разпределители	9
Макс. брой на зоните с налягане	2
Налягане на разрушаване	5 MPa 50 бар 725 psi
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител	1.2 Nm
Тегло на продукта	383 g
Начин на закрепване колекторна плоча	с отвор
Начин на закрепване на разпределителя	с вътрешна резба
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 3	G1/4
Пневматична връзка 5	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав