

Пневматичен интерфейс VABA-S6-1-X2

Номер на част: 550663

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Включване вентилни острови	Тип 44, VTSA
Диагностика	Ниско напрежение разпределители
Макс. брой места за разпределители	16 при бистабилни разпределители 32 при моностабилни разпределители
Светодиодни дисплеи	1 Обща диагностика Състояние на канал върху разпределители
Параметризация	Failsafe на всеки канал Приемане на данни за всеки канал Idle Mode на всеки канал Контрол модул
Защита с предпазители (късо съединение)	вътрешен електронен предпазител за всеки изход на разпределител
Диапазон на работното напрежение DC	21.6 V...26.4 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	Тип. 15 mA (захранване с работно напрежение електроника) По принцип 50 mA (захранване с напрежение на товар разпределители)
Макс. захранване на всеки канал	0,2 A
Макс. сумарен ток за един модул	4 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Разделяне на потенциалите канал - Вътрешна Bus	Да, при употреба на допълнително захранване на разпределителите
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	590 g
Електрическо задействане	Feldbus
Електрическо присъединяване	чрез CPX
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	POLYAMID
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане