


Редуктор EMGA-160-P-G5-SAS-140

Номер на част: 552201

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на фланеца редуктор	160 mm
Размер на фланец, мотор	140 mm
Странична хлабина	0.1 градус
Вид редуктор	Планетен механизъм
Предавателно число	5:1
Макс. обороти на задвижването	6500 1/мин
Работна температура редуктор	-25 °C...90 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP54
Непрекъснат изходен въртящ момент	450 Nm
Масов инерционен момент редуктор	6.07 kgcm ²
Макс. въртящ момент на изхода	720 Nm
Макс. коефициент на полезно действие	98 %
Устойчивост на усукване	38 Nm/arcmin
Тегло на продукта	18000 g
Интерфейс изход на редуктора	160G
Интерфейс редуктор задвижване	140A
Указание за материала	Съответствие с RoHS