

Шумозаглушител U-1/2-BR

Номер на част: 552422

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Работно налягане	0 МРа...1 МРа 0 бар...10 бар
Дебит спрямо атмосфера	10600 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ниво на звуково налягане	80 dB(A)
Температура на околната среда	-10 °C...70 °C
Тегло на продукта	75 g
Пневматична връзка	G1/2
Материал на демпферната вложка	PE
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане