



# Бързоизпускащ клапан SE-1/4

Номер на част: 552431

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                                    | Стойност                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                                                          | Бързо изпускане                                                          |
| Пневматична връзка 1                                                              | G1/4                                                                     |
| Пневматична връзка 2                                                              | G1/4                                                                     |
| Начин на закрепване                                                               | с отвор                                                                  |
| Стандартен номинален дебит обезвъздушаване 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)  | 1700 l/min                                                               |
| Стандартен номинален дебит пълнене с въздух 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) | 950 l/min                                                                |
| Работно налягане                                                                  | 0.5 бар...10 бар                                                         |
| Температура на околната среда                                                     | -20 °C...75 °C                                                           |
| Материал на тялото                                                                | Алуминиева ковка сплав<br>анодиран                                       |
| Работен флуид                                                                     | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| Номинален диаметър                                                                | 8 mm                                                                     |
| Монтажно положение                                                                | произволно                                                               |
| Указание за работен/управляващ флуид                                              | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                                                | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                                                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на флуида                                                             | -20 °C...75 °C                                                           |
| Тегло на продукта                                                                 | 250 g                                                                    |
| Пневматична връзка 3                                                              | G1/4                                                                     |
| Материал на уплътненията                                                          | NBR                                                                      |