



Разпределител с лост и ролка RWB-3-1/8

Номер на част: 552432

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	механично
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	120 l/min
Пневматична работна връзка	G1/8
Работно налягане	3.5 бар...8 бар
Конструктивна структура	Седло бутало
Номинален диаметър	3.5 mm
Вид управление	предуправляем
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Сила на задействане	3.1 Б
Тегло на продукта	160 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	G1/8
Пневматична връзка 3	G1/8
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав анодиран