


**Шина**  
**VABM-C7-12G-G18-5**  
Номер на част: 552664

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                        |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Макс. брой места за разпределители | 5                               |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B2-L                  |
| Тегло на продукта                  | 147 g                           |
| Връзка за управляващ въздух 1/2    | M3                              |
| Пневматична връзка 1               | G1/8                            |
| Пневматична връзка 3               | G1/8                            |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS             |
| Материал на шината                 | Алуминиева ковка сплав          |