

Световод
SOOC-DS-P-M4-2-R15
Номер на част: 552805

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Метод на измерване	Дифузионен сензор с отражател
Минимален диаметър на обекта	0.1 mm
Световод - особеност	Прецизност
Обхват	65 mm
Температура на околната среда	-55 °C...70 °C
Размер на главата	M4
Дължина на световода	2 m
Мин. радиус на огъване	15 mm
Макс. въртящ момент на затягане	2 Nm
Външен Ø	1 mm
Материал на тялото	високолегирана стомана, неръждаема
Материал световод	PE
Клас защита	IP66
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III